

**HOLEX****6hranný úhlový klíč fosfátovaný, Šestihran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626038 10
GTIN	4045197921406
Třída artiklu	62C

**Popis****Provedení:**

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Fosfátovaný povrch.

**Upozornění:**

Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

**Technický popis**

6hran	10 mm
Délka ramen	122×50 mm
Povrch	manganově fosfátovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

**Příslušenství**

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9	627255 9
---	----------

