

**Bit plochý, 1/4 palce C 6,3, Šířka břitu: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675250 3
GTIN	4013288148971
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Tloušťka břitu	0,5 mm
Celková délka	25 mm
Šířka břitu	3 mm
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Označení výrobce	800/1 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

