



Silové kombinované kleště, chromované, s opláštěnou rukojetí, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	700400 180
GTIN	4003773043072
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště