



Nástrčná ráčna s vyhazovačem, Typ hnací 4-hran: 1-1/4 palec



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	657580 1-1/4
GTIN	4000896165766
Třída artiklu	61E

Popis

Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s nástrčným spojem = hranatá stopka s pružícím kolíkem. Díky tomu je zaručeno absolutně pevné a bezpečné usazení nástrčného nástroje na momentovém klíči.

Velmi kompaktní **nástrčná ráčna přepínatelná, s uvolňovačem.**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Další nástrčné nástroje s nástrčnou stopkou Ø 22 + 28 mm k dostání na poptávku.

Je **nutné** provést **korekci rozteče** momentového klíče (změna hodnoty nastavení).

Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Šířka b: 22 mm

Výška v: 12,5 mm

Trvalé zatížení: 40 N·m

Odpich: 19,5 mm

Nástrčná stopka: 9×12 mm

Technický popis

Výška v	12,5 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Trvalé zatížení	40 N·m
Šířka b	22 mm
Upínací 4-hran	1/4 palec
Rozteč S	19,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ano