



Flexibilní měřící snímač, Typ: K28



Údaje o objednávce

Artikové číslo	478485 K28
GTIN	2050002080416
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Pro různé rozsahy měření jsou k dispozici různé měrky. Pomocí této měrky je možné měření také v hloubkách mimo viditelného rozsahu. Díky taktilní metodě máte možnost záznamu obrysů uvnitř štěrbin nezávisle na materiálu a povrchu.

Pro speciální aplikace je možné dodat další typy snímačů vyhnutého tvaru, s flexibilní planžetou nebo „husím krkem“, s různou šířkou a délkou. Spektrum měřicího rozsahu leží v intervalu 0,2 – 20 mm při šířce 3 – 12,7 mm.

Technický popis

Rozsah měření	0,4 - 2,2 mm
Typ snímače	mini dotyk oboustranný
Přesnost	±50 µm
Ø stopky	10 mm
Délka	40 mm
Délka stopky	30 mm
Délka kabelu	500 mm
Šířka	7 mm
Druh produktu	Měřicí dotyk

