



Flexibilní měřicí snímač, Typ: K29



Údaje o objednávce

Artikové číslo	478485 K29
GTIN	2050002080423
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Pro různé rozsahy měření jsou k dispozici různé měřky. Pomocí této měřky je možné měření také v hloubkách mimo viditelného rozsahu. Díky taktilní metodě máte možnost záznamu obrysů uvnitř štěrbin nezávisle na materiálu a povrchu.

Pro speciální aplikace je možné dodat další typy snímačů vyhnutého tvaru, s flexibilní planžetou nebo „husím krkem“, s různou šířkou a délkou. Spektrum měřicího rozsahu leží v intervalu 0,2 – 20 mm při šířce 3 – 12,7 mm.

Technický popis

Přesnost	±50 µm
Délka kabelu	500 mm
Délka	85 mm
Ø stopky	15 mm
Šířka	12,7 mm
Délka stopky	70 mm
Rozsah měření	1,5 - 5,5 mm
Typ snímače	maxi dotyk oboustranný
Druh produktu	Měřicí dotyk