

**Flexibilní měřící snímač, Typ: K30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478485 K30
GTIN	2050002080430
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

Pro různé rozsahy měření jsou k dispozici různé měrky. Pomocí této měrky je možné měření také v hloubkách mimo viditelného rozsahu. Díky taktilní metodě máte možnost záznamu obrysů uvnitř štěrbin nezávisle na materiálu a povrchu.

Pro speciální aplikace je možné dodat další typy snímačů vyhnutého tvaru, s flexibilní planžetou nebo „husím krkem“, s různou šířkou a délkou. Spektrum měřicího rozsahu leží v intervalu 0,2 – 20 mm při šířce 3 – 12,7 mm.

Technický popis

Délka kabelu	500 mm
Rozsah měření	0,7 - 2 mm
Ø stopky	12 mm
Délka	40 mm
Typ snímače	dosedací dotyk jednostranný
Šířka	9,5 mm
Délka stopky	30 mm
Přesnost	±50 µm
Druh produktu	Měřicí dotyk

