

**Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus, 6hran: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675240 2
GTIN	4013288191519
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

6hran	2 mm
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	840/1 Z Hex-Plus
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

