

**Garant**

**Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 27 mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	754750 27
GTIN	4045197923530
Třída artiklu	71D

## Popis

### Provedení:

Silná ocel, střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolné proti opotřebení (středně tvrdé). **Bez zpětného rázu** díky pístu v korpusu kladiva. Při úderu je píst vržen směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

S násadou z amerického hikorového dřeva.

### Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

### Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Délka hlavy s vložkami: 90 mm

Délka násady: 265 mm

Celková délka: 290 mm

Hmotnost: 0,274 kg

## Technický popis

Hmotnost	0,274 kg
Délka násady	265 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Délka hlavy s vložkami	90 mm

Celková délka	290 mm
Druh produktu	Kladivo

### **Příslušenství**

Náhradní nylonová vložka plochá Ø hlavy kladiva 27 mm	754720 27
Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 27 mm	754840 27
Náhradní nylonová vložka Vypouklé Ø hlavy kladiva 27 mm	754730 27