



## Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	754800 40
GTIN	7610733087105
Třída artiklu	73B

### Popis

#### Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

**Bez zpětného rázu** díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

#### Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

#### Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

### Technický popis

Celková délka	355 mm
Materiál držadla	Skelné vlákno
Hmotnost	0,755 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál pouzdra	ocel
Délka násady	315 mm
Délka hlavy s vložkami	110 mm

Řada	PB 303
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

### Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 40 mm	754720 40
Náhradní nylonová vložkavypouklé Ø hlavy kladiva 40 mm	754730 40