

**Bit plochý, 1/4 palce C 6,3, délka 39 mm, Šířka břitu: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675260 3
GTIN	4013288010803
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

**Použití:**

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

**Technický popis**

Šířka břitu	3 mm
Tloušťka břitu	0,5 mm
Celková délka	39 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	800/1 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

