

Garant**Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754750 40
GTIN	4045197923554
Třída artiklu	71D

Popis**Provedení:**

Silná ocel, střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolné proti opotřebení (středně tvrdé). **Bez zpětného rázu** díky pístu v korpusu kladiva. Při úderu je píst vržen směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Délka hlavy s vložkami: 110 mm

Délka násady: 315 mm

Celková délka: 355 mm

Hmotnost: 0,695 kg

Technický popis

Délka hlavy s vložkami	110 mm
Celková délka	355 mm
Délka násady	315 mm
Hmotnost	0,695 kg

Ø hlavy kladiva	40 mm
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 40 mm	754840 40
Náhradní nylonová vložka plochá Ø hlavy kladiva 40 mm	754720 40
Náhradní nylonová vložka Vypouklé Ø hlavy kladiva 40 mm	754730 40