

**Garant****Rychlovýměnný adaptér ER32, d=42,5, Upínací Ø: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319286 8
GTIN	4045197922823
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:****Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.**

Pro přímou adaptaci se rychlovýměnný adaptér našroubuje pomocí upínací matice s vnějším závitem do válcového upínacího pouzdra resp. držáku VDI.

**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Vhodné pro:**

Vyvrtávací tyče s 1, 2 nebo 3 upínacími plochami.

**Rozsah dodávky:**

Uzavírací šrouby pro otvory chladicího kanálu, drážkový kámen.

**Upozornění:**

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídatnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).

**Technický popis**

Atribut názvu produktu	d=42,5
Druh produktu	Rychlovýměnný adaptér

