

Garant**VDI držák, Kleština ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319292 32
GTIN	4045197922922
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:****Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.**

Rychlovýměnné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 se šroubují přímo do držáku. Nejstabilnější kombinace s minimálním vyloženíem.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Upozornění:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídatnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).

Možnost přímého upnutí upínacích kleštín ER.

Technický popis

Vnější $\varnothing d_3$	83 mm
Vnější $\varnothing d_1$	40 mm

I ₂ s upínací kleštinou ER	39 mm
I ₂ s výměnným adaptérem	65,7 mm
x s výměnným adaptérem	125 mm
x s upínací kleštinou ER	98 mm
Závit M	M40×1,5
Základní držák Ø d ₂	58 mm
Druh produktu	Rychlovýměnný adaptér