



Kombinované kleště, chromované izolované smáčením dle VDE, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	701735 200
GTIN	4003773015321
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Speciální nástrojová ocel, ozubené čelisti. **Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V. Břity navíc induktivně kalené (cca 60 HRC). Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem **izolované smáčením**.

Norma:

DIN ISO 5746.

Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	izolované smáčením
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

