



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754800 22
GTIN	7610733087068
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Technický popis

Délka hlavy s vložkami	75 mm
Hmotnost	0,239 kg
Ø hlavy kladiva	22 mm
Délka násady	250 mm
Materiál držadla	Skelné vlákno
Materiál pouzdra	ocel
Celková délka	270 mm

Řada	PB 303
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 22 mm	754720 22
Náhradní nylonová vložkavypouklé Ø hlavy kladiva 22 mm	754730 22