



Předklepávací kladivo bez zpětného rázu, Ø hlavy kladiva (mm) / hmotnost (kg): 100/7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Třída artiklu	73W

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu odolného vůči opotřebení.

Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám korpusu kladiva. Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910; náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.

Délka hlavy s vložkami: 210 mm

Ø úderných ploch vložek: 100 mm

Délka násady: 900 mm

Celková délka: 1000 mm

Hmotnost: 7 kg

Technický popis

Ø hlavy kladiva	100 mm
Hmotnost	7 kg
Materiál držadla	Hikorové dřevo
Délka hlavy s vložkami	210 mm
Celková délka	1000 mm
Ø úderných ploch vložek	100 mm
Materiál pouzdra	Ocel
Délka násady	900 mm

Řada	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá
Označení výrobce	SUPERCRAFT

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 100 mm	754910 100
Hikorová násada na kladiva Pro Ø hlavy kladiva 100 mm	755140 100