

HALDER**Kladivo bez zpětného rázu s násadou z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	755100 30
GTIN	4030618301592
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.

Technický popis

Ø hlavy kladiva	30 mm
Délka hlavy s vložkami	110 mm
Hmotnost	0,46 kg
Materiál pouzdra	Ocelová trubka
Materiál držadla	Hikorové dřevo
Celková délka	330 mm
Řada	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá

Označení výrobce	SUPERCRAFT
Zajištění pláště násady	Hliníkový klín a pojistný kolík
Povrch	Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 30 mm	754910 30
Hikorová násada na kladiva Pro Ø hlavy kladiva 30+35 mm	755140 30+35