

**Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701700 200
GTIN	4003773033776
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Speciální nástrojová ocel, ozubené čelisti. **Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V. Břity navíc induktivně kalené (cca 60 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

