

**Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701600 180
GTIN	4003773034933
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

