

Garant**Vanadiové kombinované kleště, chromované, izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701710 160
GTIN	4045197501400
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Chromvanadiová ocel. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. **Pro práci pod napětím do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **Haptoprene**.

Norma:**DIN ISO 5746****Technický popis**

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	1,5 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Celková délka	160 mm
Elektrostatické vlastnosti	VDE 1000 V
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště