

**Siko kleště Alligator® atramentované, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705500 300
GTIN	4003773034094
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

**Technický popis**

Celková délka	300 mm
Rozsah upnutí pro trubky	2.3/4 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	60 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Označení výrobce	Alligator
Povrch	černě atramentované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne

Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště