

**Siko kleště Alligator® atramentované, Celková délka: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705500 400
GTIN	4003773075844
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	400 mm
Rozsah upnutí pro trubky	3.1/2 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	95 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Označení výrobce	Alligator
Povrch	černě atramentované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Samosvornost	ano

Ochrana proti úrazům

ano

Druh produktu

Instalatérské kleště a Siko kleště