

Garant**Silové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701910 180
GTIN	4045197501448
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC), vhodné též pro piano dráty. Izolované dle **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

Norma:**DIN ISO 5746.****Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Materiál	Speciální nástrojová ocel

Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště