

**Siko kleště s drážkami, chromované, Celková délka: 125 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705000 125
GTIN	4003773050490
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Upínací tlak působí pouze na několikanásobně přestavitelný **drážkovaný kluzný kloub**, proto bez sklouznutí a opotřebení šroubu. Ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Samoupínací na trubkách a maticích. S ozubenými čelistmi s drážkami, induktivně kalené.

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Rozsah upnutí pro 6-hran: 14 mm

Rozsah upnutí pro trubky: 11/16 palec

Technický popis

Celková délka	125 mm
Rozsah upnutí pro trubky	11/16 palec
Rozsah upnutí pro 6-hran	14 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Povrch	chromované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
nejiskřící	ne

Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

Příslušenství

Sada náradí na elektroniku, 118dílná bez kufříku	680405
Sada náradí na elektroniku, 118dílná s hliníkovým kufrem na náradí	680400