



Siko kleště Alligator® chromované, s potahovanou rukojetí, Celková délka: 250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	705700 250
GTIN	4003773035497
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	250 mm
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	46 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Označení výrobce	Alligator
Povrch	chromované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne

Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště