



## Akumulátorová pracovní svítilna LED-EX, Typ: UNI-EX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Pracovní svítilna s ochranou proti explozi, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.

Multifunkční akumulátorová pracovní svítilna LED-EX. Hlavní světlo s 2stupňovým spínačem a horním bodovým světlem.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Norma:

Certifikace pro zónu ATEX 0 a ZÓNU ATEX 20.

Směrnice ATEX č. 2014/34/EU, IEC a IECEx, povolení a certifikace.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu a nabíjecí stanice.

### Technický popis

Teplota barev	6000 K
Světelný tok	200 lm

Světelný tok stupeň 2	330 lm
Kapacita akumulátoru	2,8 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	3,2 V
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Celková délka	220 mm
Hodnota CRI	80
Ochranná třída IP	IP 65
Celková šířka	70 mm
Doba svícení stupeň 2	3 h
Doba svícení	7,5 h
Hmotnost	420 g
Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Celková výška	39 mm
Označení výrobce	UNI-EX
Druh produktu	Pracovní svítilna