



## Akumulátorová pracovní svítilna LED-EX, Typ: NOVA-EXR



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Nevýbušná pracovní svítilna, přezkoušena podle platných směrnicí ATEX.

Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.

Silná a robustní akumulátorová pracovní svítilna LED-EX.

#### Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu 5 m.

Parametr zařízení: Vhodné pro oblast EX

Zóna ATEX: Zóna 21

Zóna ATEX: Zóna 1

Světelný tok: 1500 lm

Světelný tok stupeň 2: 750 lm

Doba svícení: 2 h

Doba svícení stupeň 2: 4 h

### Technický popis

Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Kapacita akumulátoru	1,4 Ah
Typ akumulátoru	Lithium-fosforečnan železitý
Doba svícení	2 h
Teplota barev	6500 K
Zóna ATEX	Zóna 21
Zóna ATEX	Zóna 1
Světelný tok	1500 lm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů	19,2 V
Počet obsažených akumulátorů	1
Celková výška	123 mm
Celková šířka	266 mm
Celková délka	270 mm
Doba svícení stupeň 2	4 h
Světelný tok stupeň 2	750 lm
Hmotnost	3900 g
Druh produktu	Pracovní svítlna

## Příslušenství

Stativ s trojnožkou Výška EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3