

**Bit plochý, 5/16 palce C 8, Šířka břitu: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675460 10
GTIN	4013288011299
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Technický popis

Tloušťka břitu	1,6 mm
Celková délka	41 mm
Šířka břitu	10 mm
Bitová šestihranná stopka	C8
Označení výrobce	800/2 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj