

**Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8 profil Hex-Plus, 6hran: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675440 4
GTIN	4013288191694
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Technický popis

6hran	4 mm
Celková délka	30 mm
Bitová šestihranná stopka	C8
Označení výrobce	840/2 Z
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj