



Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 ušlechtilá ocel „Stainless“, Velikost křížové drážky / celková délka: 3/25mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 675492 3/25 |
| GTIN | 4013288111036 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou pro omezení zátěžových špiček při šroubování. Ušlechtilá nerezová ocel, houževnatá díky vakuovému kalení ledem.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Ušlechtilá ocel nerez.

Technický popis

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Velikost křížové drážky | 3 |
| Celková délka | 25 mm |
| Bitová šestihranná stopka | C 6,3 |
| Označení výrobce | 3855/1 TS PZ |
| Norma | DIN ISO 1173 |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Unášecí profil | Šroubováky Pozidriv |

Druh produktu

Bitový nástroj