



## Siko kleště Cobra® chromované s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	705950 250
GTIN	4003773005681
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. S **možností jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

#### Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

### Technický popis

Celková délka	250 mm
Počet zářezů jemné nastavení	25
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	46 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Označení výrobce	Cobra
Povrch	chromované

Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ne
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

---

## Příslušenství

Sada náhradních dílů Typ 250	705920 250
------------------------------	------------