



Ráčnový očkový nástrčný nástroj, Typ rozměr klíče: 2-19mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657925 2-19 |
| GTIN | 4000896179909 |
| Třída artiklu | 630 |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Hluboko zalomená přepínatelná **očková ráčna**. Úhel uchopení od 9°.

Výhoda:

Práce s ráchnou na extrémně špatně přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Šířka b | 40 mm |
| Délka l | 81 mm |
| Rozměr klíče | 19 mm |
| Výška v | 14,3 mm |
| Nástrčná stopka | 14×18 mm |
| Rozteč S | 36 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Přepínatelná ráčna | ano |
| Nástroj s funkcí ráčny | ano |
| Druh produktu | Nástrčný nástroj očkové ráčny |