

**Nástrčný nástavec s otevřeným okem a ráčnou, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657920 17
GTIN	4035894038873
Třída artiklu	66F

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Patentovaný speciální nástroj pro sešroubování potrubí a jiných převlečných matic.

Výhoda:

Funkce ráčny nabízí **značnou úsporu času a usnadnění práce** oproti běžným nástrojům s otevřeným okem.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

Rozměr klíče	17 mm
Výška v	16 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Šířka b	45 mm
Rozteč S	21 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
S funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Nástrčný nástroj očkové ráčny