

**Bit SIT, 1/4 palce BiTorsion, Profil SIT: SIT30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675570 SIT30
GTIN	4013288093974
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Provedení **BiTorsion** se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpužení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

**Použití:**

Pro šrouby ASSY®.

**Norma:**

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Celková délka: 25 mm

**Technický popis**

Profil SIT	SIT30
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Unášecí profil	Šroubovák SIT
BiTorsion	ano

