

**Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro Ø trnu: 27mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309861 27 |
| GTIN | 4250122674191 |
| Třída artiklu | 30N |

Popis**Použití:**

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Upozornění:

- Kompatibilní
- **S rozhraním HSK, PSC.**
 - **Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.**

Technický popis

| | |
|----------------|----------|
| Pro Ø trnu | 27 mm |
| Délka závitu | 22 mm |
| Tloušťka hlavy | 8 mm |
| Ø hlavy | 35 mm |
| Závit M | M12 |
| Norma | DIN 6367 |

Druh produktu

Upínací šroub