



## LED pracovní svítilna, Typ: 8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081415 8
GTIN	4260131238079
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Vysoce výkonné, stmívací a robustní pracovní svítilny s dlouhou životností, **pružným krkem** a **silnou magnetickou nohou**. Připojení k síťovému napáječi 24 V nebo k ovládání stroje 24 V. Vysoce výkonné LED v hliníkovém plášti, studená bílá cca 5 500 K. Široký úhel vyzařování 120° s rovnoměrným osvětlováním.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 250 V.

#### Upozornění:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.

### Technický popis

Hmotnost	1600 g
Zdroj energie	Síťový provoz

Osvětlovací těleso	LED
Ø magnetické nohy	88 mm
Způsob upevnění	Magnetfuß
Světelný tok	900 lm
Ochranná třída IP	IP 65
Světelný výkon	9 W
Jmenovité napětí	250 V
Teplota barev	5500 K
Úhel záření	120 stupeň
Zóna ATEX	žádná
Celková výška	850 mm
Barva světla	studená bílá
Šířka světelné hlavy	50 mm
Hloubka světelné hlavy	175 mm
Výška světelné hlavy	25 mm
Druh produktu	Stolní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště

## Příslušenství

Magnetický držák Montážní deska Ø nahoře 95 mm	081419 95
Stolní svorka Montážní deska Ø nahoře 95 mm	081418 95