

**Garant****Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí rovné, s nastavením šířky rozevření, Celková délka: 205mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	763030 205
GTIN	4045197600851
Třída artiklu	71D

## Popis

### Provedení:

Z nerezové ušlechtilé oceli, s otevírací pružinou.

Kvalitní univerzální nůžky, s ergonomickou 2složkovou rukojetí a měkkou vložkou. S robustním břitem na stříhání drátu do Ø2,5mm. Možnost nastavení **různých rozevření rukojetí**, díky tomu jsou velmi vhodné pro velké i pro malé ruce.

Rovný tvar, spodní čelist s jemným ozubením.

### Použití:

Mnohostranné použití. Ideální pro tenké plechy, plasty, kůži, lepenku, papír, šňůry, látky atd.

## Technický popis

Celková délka	205 mm
Délka břitů	50 mm
Druh produktu	Nůžky