

**Ploché zaoblené kleště, leštěné, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	712250 160
GTIN	4003773043454
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

S dlouhými úzkými čelistmi s oválně ostrým výběhem. Vložený kloub s chodem bez vůle. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Povrch	černě atramentovaná
Povrch	Hlava leštěná
Tvar čelistí	rovné
Tvar čelistí	oválné-špičaté
Plně izolované	ne
Rukojeť	s plastovým potahem
Nejiskřící	ne
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Celková délka	160 mm
Délka čelistí	54 mm

S břitem	ne
Materiál	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Materiál	kalené v olejové lázni
Norma	DIN ISO 5745
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště