



Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 713100 200 |
| GTIN | 4003773035022 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu. Rukojeti s vícetahovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Celková délka | 200 mm |
| Délka čelistí | 73 mm |
| Rukojeť | Vícetahový potah |
| Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 60 HRC) |
| Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsňená |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaný |

Druh produktu

Multifunkční kleště