



## HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676306 M5
GTIN	4013288101525
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

#### Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

#### Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

**1 nástroj pro tři pracovní úkony:** Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Použití při způsobu vrtání: Do 1xD při průchozím otvoru

Celková délka: 41 mm

Délka stopky: 12 mm

Délka vrtáku (a): 7 mm

Ø spirálového vrtáku: 4,2 mm

Stoupání: 0,8 mm

### Technický popis

Délka stopky	12 mm
Pro závit	M5
Stoupání	0,8 mm
Ø spirálového vrtáku	4,2 mm
Celková délka	41 mm
Délka vrtáku (a)	7 mm
Označení výrobce	847 HSS

