



HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676306 M6
GTIN	4013288118929
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru – řezání závitu – začišťování/zahlubování. **Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.**

Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Celková délka: 41 mm

Délka stopky: 12 mm

Délka vrtáku (a): 8 mm

Ø spirálového vrtáku: 5 mm

Stoupání: 1 mm

Technický popis

Ø spirálového vrtáku	5 mm
Celková délka	41 mm
Pro závit	M6
Délka vrtáku (a)	8 mm
Stoupání	1 mm
Délka stopky	12 mm
Označení výrobce	847 HSS

