

**Ploché zaoblené kleště ERGO™ rovné, chromované, Celková délka: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713940 140
GTIN	7314150102150
Třída artiklu	730

Popis**Provedení:**

Chromvanadiová ocel, hlava a kloub chromované. Obzvláště úzké oválně ostré čelisti, na vnitřní straně zdrsňené. Silnostěnný plášť na rukojeti se **zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou**. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 59 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty.

Norma:**DIN ISO 5745****Technický popis**

Celková délka	140 mm
Délka čelistí	39 mm
Rukojeť	Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO®
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ano
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 59 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště

