



Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: A2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 719892 A2 |
| GTIN | 4003773073901 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

S nastavitelným omezovacím dorazem.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou. Tvar A – rovné čelisti.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

| | |
|------------------------------|------------|
| Na vnější pojistné kroužky Ø | 19 - 60 mm |
| Celková délka | 180 mm |
| Tvar | A |
| Ø hrotů | 1,8 mm |
| Norma | DIN 5254 A |

| | |
|---|----------------------------|
| Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný |
| Tvar čelistí | rovný |
| Rukojeť | s plastovým potahem |
| Materiál | Speciální ocel |
| Povrch | šedě atramentované |
| S omezovacím dorazem | ano |
| Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano |
| Rukojeť s aretací | ne |
| Vyměnitelný hrot | ne |
| Druh produktu | Kleste na pojistné kroužky |