



Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: J1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719792 J1
GTIN	4003773073864
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

S nastavitelným omezovacím dorazem.

Tvar C rovné čelisti.

Tvar D zalomené čelisti o 90°.

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem.

S nasazenými přesnými špičkami.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek rovný

Celková délka: 140 mm

Na vnitřní pojistné kroužky Ø: 12 - 25 mm

Ø hrotů: 1,25 mm

Technický popis

Ø hrotů	1,25 mm
Celková délka	140 mm

Na vnitřní pojistné kroužky Ø	12 - 25 mm
Tvar	C
Norma	DIN 5256 C
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Sicherungsringzange