



Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719790 J1
GTIN	4003773048527
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atrymentované. Rukojeti potažené plastem.

S nasazenými přesnými špičkami. Tvar C – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický popis

Tvar	C
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	12 - 25 mm
Celková délka	140 mm
Ø hrotů	1,25 mm
Norma	DIN 5256 C
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ne
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistne krouzky