



## Kleště na pojistné kroužky, Typ: J5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	719795 J5
GTIN	4003773024910
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací.

**S nasazenými přesnými špičkami. Tvar C – rovné čelisti.**

#### Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

#### Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technický popis

Celková délka	570 mm
Tvar	C
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	122 - 300 mm
Ø hrotů	3,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek lomený
Tvar čelistí	rovný
Materiál	Válcovaná ocel

Materiál hrotu	Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni
Povrch	černý práškově nanášený lak
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ano
Druh produktu	Kleště na pojistné kroužky

---

## Příslušenství

Pár hrotů pro kleště na pojistné kroužky Tvar J5	719810 J5
--------------------------------------------------	-----------