

**Garant****Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	719770 J3
GTIN	4045197504029
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem.

**S nasazenými přesnými špičkami. Tvar C – rovné čelisti.**

**Výhoda:**

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

**Použití:**

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Technický popis**

Na vnitřní pojistné kroužky Ø	40 - 100 mm
Tvar	C
Ø hrotů	2,25 mm
Celková délka	225 mm
Norma	DIN 5256 C
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	černá
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky