



## Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A21



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	719890 A21
GTIN	4003773048831
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atrymentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou**. **Tvar B – zalomené čelisti o 90°.**

#### Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

#### Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technický popis

Na vnější pojistné kroužky Ø	19 - 60 mm
Tvar	B
Celková délka	165 mm
Ø hrotů	1,8 mm
Norma	DIN 5254 B
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Tvar čelistí	90° zahnutý

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ne
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky