



Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A31



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719890 A31
GTIN	4003773048848
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou**. **Tvar B – zalomené čelisti o 90°.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Na vnější pojistné kroužky Ø	40 - 100 mm
Celková délka	210 mm
Ø hrotů	2,3 mm
Tvar	B
Norma	DIN 5254 B
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Tvar čelistí	90° zahnutý

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ne
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistne krouzky